

Osnovne karakteristike serijskih uređaja za dezinfekciju vode za piće

Oznaka uređaja	Protok vode koja dolazi na dezinfekciju (m ³ /h)			Radni pritisak (bar)	Prečnik priključka (mm)	Tip UV lampe
	Voda iz površinskih izvorišta	Voda iz podzemnih izvorišta	Voda posle membranske filtracije			
UDV-1/1 tip 3	0,6	0,7	0,9	10	20 (3/4")	DB-15S
UDV-1/1 tip 4	0,6	0,7	0,9	10	20 (3/4")	DB-15S
UDV-2/1 tip 3	1,5	1,8	2,2	10	25 (1")	DB-30S
UDV-2/1 tip 4	1,5	1,8	2,2	10	25 (1")	DB-30S
UDV-5/1	3,3	4,1	5	10	50 (2")	DB-75-2S
UDV-30/5	23	33	49	10	100	DB-75-2S
UDV-1A95	4,2	5,4	6,8	10	40	DB 95
UDV-1A145	7,2	9,1	11	10	50	DB 145
UDV-1A300N-89	11	13	17	10	50	DB 300N
UDV-1A300N-114	14	18	23	10	50	DB 300N
UDV-2A300N	28	39	56	10	100	DB 300N
UDV-3A300N	40	56	81	10	100	DB 300N
UDV-4A300N	62	91	143	10	150	DB 300N
UDV-5A300N	77	111	Ne koristi se	10	150	DB 300N
UDV-6A300N	90	128	157	10	150	DB 300N
UDV-7A300N-10-150	109	155	Ne koristi se	10	150	DB 300N
UDV-7A300N-10-200	119	178	262	10	200	DB 300N
UDV-12A-10	218	330	378	10	250	DB 300
UDV-12A-15V	218	339	378	15	250	DB 300-V
UDV-18A-10V	324	486	Ne koristi se	10	300	DB 300-V
UDV-18A-10	324	486	Ne koristi se	10	300	DB 300
UDV-36A350-10	656	990	Ne koristi se	10	400	DB 300
UDV-36A350-10V	656	990	Ne koristi se	10	400	DB 300-V
UDV-12A350	260	385	Ne koristi se	10	250	DB 350
UDV-12A350T	Ne koristi se	495	890	10	400	DB 350
UDV-18A350T	Ne koristi se	723	1050	10	400	DB 350
UDV-24A350-15	552	Ne koristi se	Ne koristi se	15	300	DB 350
UDV-24350-10V	552	Ne koristi se	Ne koristi se	10	300	DB 350
UDV-36A350T	925	1050	Ne koristi se	15	400	DB 350

UV uređaji poslednje generacije sa jakim, kratkim, amalgamskim lampama, ergonomskog dizajna i kompaktnih gabarita